



Scanline
Object
Object movement direction

Required mounting references:
A) 2x drill hole diameter 8mm, fitting H7 or better
B) 3x through hole for M6

CONFIADO COMO SECRETO INDUSTRIAL . NOS RESERVAMOS TODOS LOS DERECHOS
PROPRIETARY DATA , COMPANY CONFIDENTIAL . ALL RIGHTS RESERVED
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage , Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet , soweit nicht ausdrücklich zugestanden . Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz . Alle Rechte vorbehalten , insbesondere fuer den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung .

ISO 128		Tol ISO 8015 DIN 2768 - mH		ISO 1302		Massstab 1:2	
				Datum: 14.02.2014		3DPIXA-D-5µm	
				Name: Sulger			
				Gepr.: -			
03		00M0000		17.02.2016		WAHR	
Zust		Mitteilung		Datum		Name	
				Schroeder		Chromasens GmbH Max. Strassenweg 118 62699 Wiesbaden	
						Blatt 1-	
						CM064-B200-V0X-C	